Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





VX 5301.518 Modulo ruote

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 5301.518 - Modulo ruote per VX, VX IT

Per facilitare la movimentazione direttamente nel luogo di utilizzo, anche degli armadi già equipaggiati.

Caratteristiche

| Codice prodotto | VX 5301.518 |
|-------------------------------|--|
| Descrizione prodotto | Per applicazioni mobili, anche per armadi già allestiti. Il modulo con ruote viene avvitato al telaio direttamente sotto il fondo ed è ideale per trasportare gli armadi allestiti su una superficie piana e all'interno degli edifici. |
| Parti incluse nella fornitura | 1 modulo di trasporto con 2 ruote pivottanti 1 modulo di trasporto con 2 ruote di trasporto, fisse Materiale di fissaggio |
| Dimensioni | Larghezza: 756 mm Altezza: 203 mm Profondità: 79 mm |
| Indicazioni per il montaggio | Il fondo dell'armadio deve essere accessibile nei punti di fissaggio |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX: = 800 mm Tipo di contenitore: VX IT |
| Capacità di carico | Carico massimo ammissibile: statico 15000 N Carico massimo ammissibile: dinamico 10000 N |
| Nota | La capacità di carico massima ammissibile (dinamica) di 10000 N si riferisce al trasporto su terreno piano. |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 11.5 |
| Peso lordo | 12.12 |
| Codice tariffa doganale | 94039910 |
| EAN | 4028177952515 |
| E-Number Sweden | E7282571 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189262

© Rittal 2025 3