



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Porta in lamiera d'acciaio, pezzo
singolo, chiusa

Stato: 8/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.540 - Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5301.540
Descrizione prodotto	Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	Porta: RAL 7035 Maniglia Comfort VX: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E 4 cerniere 130°, interne Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
Nota	Angolo di apertura della porta max. 165° con armadi stand-alone Angolo di apertura della porta max. 110° con armadi in batteria

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	31.6
Peso lordo	32.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177955080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204