


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542

## Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa

Stato: 14/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Porta in lamiera d'acciaio, pezzo singolo, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5301.542
Descrizione prodotto	Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	Porta: RAL 7035 Maniglia Comfort VX: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E 4 cerniere 130°, interne Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
Nota	Angolo di apertura della porta max. 165° con armadi stand-alone Angolo di apertura della porta max. 110° con armadi in batteria

# Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	34,45 kg
Peso lordo	35,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descrizione prodotto	VX IT Porta cieca 800x2200mm