


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.612

Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, chiusa

Stato: 8/02/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](https://www.ittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.612 - Porta in lamiera d'acciaio, a due battenti verticali, chiusa per VX IT

Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra le singole file di armadi.



## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5301.612
Descrizione prodotto	Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra gli armadi montati in batteria.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035 Maniglia Comfort VX, cerniere: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra 3 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°

# Caratteristiche

Nota	Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone Angolo di apertura della porta max. 160° con armadi in batteria
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm Altezza: = 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	20
Peso lordo	26
Codice tariffa doganale	94039910
EAN	4028177955134
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204