Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.012 Deflettore aria

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 5302.012 - Deflettore aria per VX IT profilati portanti 19" standard

Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5302.012
Vantaggi	Per un aumento mirato dell'efficienza energetica del sistema di climatizzazione Listello a spazzola per una compartimentazione senza interferenze con chassis installati sul piano di montaggio esterno.
Applicazioni tipiche	Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
Materiale	Lamiera d'acciaio Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	2 flange verticali 2 flange orizzontali 4 listelli a spazzola 4 pz. schiuma isolante poliuretanica Materiale di fissaggio

© Rittal 2025

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19". Il montaggio delle flange orizzontali dotate di listelli a spazzola è possibile solo sui profilati anteriori da 19". Le feritoie di montaggio da 482,6 mm (19") integrate nelle lamiere d compartimentazione possono essere chiuse con pannelli ciechi, per l'installazione di ulteriori componenti di allestimento o per il passaggio dei cavi. Tenere in considerazione le parti incluse nella fornitura specifica del prodotto.
Adatti per	Larghezza: = 600 mm Altezza: = 1.800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.276
Peso lordo	2.278
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177955271
E-Number Sweden	E7282584
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3