

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.025 Guide Kombi

Stato: 15/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.025 - Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.

## Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.025
Descrizione prodotto	Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.
Vantaggi	Installazione possibile sia all'esterno che all'interno del telaio dell'armadio
Applicazioni tipiche	Per il passaggio dei cavi e lo scarico della trazione dei cavi sul telaio di montaggio VX
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Avvitamento diretto tra i montanti verticali del telaio dell'armadio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT Larghezza: = 1.200 mm Profondità: = 1.200 mm
Adatto per larghezza	1.200 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	2,8 kg
Peso lordo	3,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

# Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descrizione prodotto	VX IT guide reggicavi a C 1200 mm