## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 5302.025 Guide Kombi

Stato: 1/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



### VX 5302.025 - Guide Kombi per VX, VX IT, TX CableNet

Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.025
Descrizione prodotto	Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.
Vantaggi	Installazione possibile sia all'esterno che all'interno del telaio dell'armadio
Applicazioni tipiche	Per il passaggio dei cavi e lo scarico della trazione dei cavi sul telaio di montaggio VX
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Avvitamento diretto tra i montanti verticali del telaio dell'armadio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT Larghezza: = 1.200 mm Profondità: = 1.200 mm
Adatto per larghezza	1.200 mm
Confezione	4 pz.
Peso netto	2.8
Peso lordo	3.16
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177952577
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

© Rittal 2025 3