Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5302.034

Guida scorrevole 2 HE, installazione fissa, carico pesante

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



VX 5302.034 - Guida scorrevole 2 HE, installazione fissa, carico pesante per VX IT

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore per profilati da 19" standard e per profilati da 19" dynamic nel VX IT.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.034
Descrizione prodotto	Sistema di foratura laterale per il montaggio di accessori e per l'aerazione di componenti con fuoriuscita d'aria laterale.
Vantaggi	Semplice aggancio nel sistema di foratura dei profili di montaggio da 19" dopo aver regolato le necessarie distanze tra i piani da 19"
Applicazioni tipiche	Per il fissaggio tra i livelli di montaggio da 19" anteriori e posteriori Per il sostegno di componenti pesanti
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Capacità di carico	2000 N, carico statico
Nota	Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
Possibili installazioni	Per profili portanti 19" standard: interasse 720/745 mm per profili portanti 19" dynamic: interasse 700/725 mm
Confezione	2 pz.
Peso netto	2.36
Peso lordo	2.56

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177952638
E-Number Sweden	E7282594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3