


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.102

Profilati portanti standard 482,6 mm (19")

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.102 - Profilati portanti standard 482,6 mm (19") per VX IT

Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19".

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | VX 5302.102 |
| Esecuzione | per VX IT profilati portanti 19" standard |
| Descrizione prodotto | Adatto per l'allestimento di un piano 19" (482,6 mm) di montaggio completo o per un'installazione parziale. La forma a L consente l'utilizzo di tutti i comuni kit di montaggio di sistemi server che vengono fissati direttamente al sistema di foratura da 19". |
| Vantaggi | Marchatura HE integrata, bidirezionale Il sistema di foratura integrato nel reticolo HE sulla parte anteriore e laterale, consente l'installazione di elementi di passaggio cavi per l'organizzazione del cablaggio |
| Dati tecnici | Fori tondi e quadrati ai lati nel reticolo HE La compensazione automatica del potenziale avviene tramite gli elementi di fissaggio delle parti piane Sistema di foratura in pollici incluso il fissaggio centrale HE secondo la norma EIA 310 |
| Applicazioni tipiche | Per l'allestimento di un piano di fissaggio in pollici all'interno del sistema di contenitori VX IT |
| Materiale | Lamiera d'acciaio, 2 mm |
| Superficie | Trattamento di fondo |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Materiale di fissaggio |
| Posizione d'installazione | frontale |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Possibili installazioni | Si possono realizzare larghezze di montaggio alternative da 21" – 24", a seconda del tipo di montaggio scelto e delle dimensioni del contenitore |
| Indicazioni per il montaggio | Per il fissaggio è necessaria una combinazione di traversa, sostegno di profondità o angolare di montaggio La scelta delle diverse opzioni di montaggio dipende dalle rispettive dimensioni dell'armadio |
| Adatti per | Altezza: = 24 HE = 1.200 mm |
| Confezione | 2 pz. |
| Peso netto | 4,4 kg |
| Peso lordo | 4,62 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Descrizione prodotto | VX IT kit profili 19" post. 24U std |