

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.322
Guidacavi

Stato: 13/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.322 - Guidacavi per VX, VX IT

Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.



Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5302.322
Vantaggi	<p>Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi</p> <p>Avvitabile alternativamente</p> <p>Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi</p> <p>Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato</p>
Applicazioni tipiche	Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	Al telaio VX IT tra il tetto e il fondo, perimetrale Nei rack VX IT larghi 800 mm, è possibile in alternativa un fissaggio a vite tra i sostegni di profondità superiori e inferiori

Caratteristiche

Indicazioni per il montaggio	L'installazione avviene in tutta la profondità dell'armadio sul telaio di montaggio tramite un sistema di fissaggio rapido. Se installato in armadi di larghezza 800 mm, è possibile un ulteriore fissaggio a vite ai sostegni di profondità della struttura da 19"
Dimensioni	Larghezza: 265 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX VX IT Altezza: \geq 2.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.8
Peso lordo	7.12
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	85389099
EAN	4028177952737
E-Number Sweden	E7238519
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703