

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5314.185

Compartment Rack VX IT

Stato: 2/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5314.185 - Compartment Rack VX IT suddiviso in 4 scomparti, porte aerate

VX IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.



Caratteristiche

Codice prodotto

VX 5314.185

Descrizione prodotto

Soluzione smart rack per l'integrazione di differenti applicazioni in un armadio centrale condiviso, destinato a diversi gruppi di utenti con controllo degli accessi separato. Installazioni completamente separate fisicamente, incluso il rispettivo cablaggio, integrate in un rack suddiviso in 4 scomparti funzionali indipendenti con configurazione individuale per l'alloggiamento sicuro della vostra infrastruttura IT.

Vantaggi

Armadio preassemblato con piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente
Distanza tra i piani premontata a 1740 mm, regolabile singolarmente
Battuta della porta reversibile da destra a sinistra
Possibilità di accoppiamento su tutti i lati
Deflettori d'aria integrati nel telaio di montaggio da 19"
Angolo di apertura della porta max. 130°, in batteria max. 115°

Dati tecnici

Carico massimo 250 kg per scomparto

Caratteristiche

Materiale	Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm Fondo: lamiera d'acciaio da 1,0 mm Porta anteriore e posteriore: lamiera d'acciaio da 1,5 mm Profili: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Piano di montaggio da 19", cerniere e maniglie verniciate in RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	VX IT Compartment Rack, con quattro vani di installazione segregati Per ogni scomparto piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, avvitato ai setti divisori integrati a sinistra e a destra Lamiera di fondo divisa centralmente, preassemblata su tutta la profondità dell'armadio 4 porte in lamiera d'acciaio, aerate, anteriori e posteriori Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E Incluso collegamento equipotenziale, predisposto per il fissaggio di cavetti di messa a terra Due profili di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, fissati a profondità variabili per ogni scomparto, anteriore con deflettore d'aria integrato su tutto il perimetro 8 chiavi
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.200 mm Profondità: 1.000 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
Sistema di fissaggio 19"	4 x 11 HE Incluso piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente
Esecuzione	Compartment Rack, 4 x 11 HE

Caratteristiche

Variante per tetto	Lamiera del tetto, pezzo unico, con passaggio dei cavi nella parte centrale del tetto su entrambi i lati
Design doors	Angolo di apertura della porta max. 130° Incl. chiusura ad aste su 2 punti
Versione con porta posteriore	suddiviso in 4 scomparti, porte aerate
Versione con porta frontale	suddiviso in 4 scomparti, porte aerate
Esecuzione profili	Profili da 19" nel Compartment Rack VX IT
Variante fondo	Telaio di fondo con lamiera di fondo preassemblata, estraibile e chiusa in due parti
Esecuzione per piano/i da 19"	piano da 19" anteriore e posteriore Piano di montaggio da 19" con angolari di montaggio universali, anteriore e posteriore, profondità variabile, passo 12,5 mm, avvitato a sinistra e a destra con i setti divisorii, con deflettori integrati Deflettore d'aria con feritoia di montaggio verticale da 1 HE 19" integrato a destra e a sinistra di ogni scomparto, come spazio aggiuntivo per l'allestimento interno o il passaggio dei cavi.
Esecuzione Posizione Profili	piano da 19" anteriore e posteriore
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	215 kg
Peso lordo	231,6 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	VX IT Compartment Rack, aerato, 4 scomparti, 4 x 11 HE (unità di altezza), LAP: 800x2200x1000 mm, telaio dell'armadio e parti piane: RAL 7035, allestimento interno: RAL 9005

Approvazioni

Certificati

Superficie

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità