

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5315.185

# Compartment Rack VX IT

Stato: 21/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5315.185 - Compartment Rack VX IT suddiviso in 4 scomparti, porte aerate

VX IT, areato, per la climatizzazione di locali tecnici. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.



## Caratteristiche

|                      |  |
|----------------------|--|
| Codice prodotto      | VX 5315.185  |
| Descrizione prodotto | Soluzione smart rack per l'integrazione di differenti applicazioni in un armadio centrale condiviso, destinato a diversi gruppi di utenti con controllo degli accessi separato. Installazioni completamente separate fisicamente, incluso il rispettivo cablaggio, integrate in un rack suddiviso in 4 scomparti funzionali indipendenti con configurazione individuale per l'alloggiamento sicuro della vostra infrastruttura IT.   |
| Vantaggi             | Armadio preassemblato con piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente<br>Distanza tra i piani premontata a 1740 mm, regolabile singolarmente<br>Battuta della porta reversibile da destra a sinistra<br>Possibilità di accoppiamento su tutti i lati<br>Deflettori d'aria integrati nel telaio di montaggio da 19"<br>Angolo di apertura della porta max. 130°, in batteria max. 115° |
| Dati tecnici         | Carico massimo 250 kg per scomparto  |

# Caratteristiche

|   |   |
|---|---|
| Materiale   | Telaio dell'armadio: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Tetto: lamiera d'acciaio da 1,5 mm<br>Fondo: lamiera d'acciaio da 1,0 mm<br>Porta anteriore e posteriore: lamiera d'acciaio da 1,5 mm<br>Profili: lamiera d'acciaio, spessore 2,5 mm  |
| General colour  | RAL 7035  |
| Colore  | Telaio e parti metalliche: RAL 7035<br>Piano di montaggio da 19", cerniere e maniglie verniciate in RAL 9005  |
| Parti incluse nella fornitura                         | VX IT Compartment Rack, con quattro vani di installazione segregati<br>Per ogni scomparto piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, avvitato ai setti divisori integrati a sinistra e a destra<br>Lamiera di fondo divisa centralmente, preassemblata su tutta la profondità dell'armadio<br>4 porte in lamiera d'acciaio, aerate, anteriori e posteriori<br>Maniglia Comfort per inserti cilindrici con chiusura a serratura 3524 E<br>Incluso collegamento equipotenziale, predisposto per il fissaggio di cavetti di messa a terra<br>Due profili di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, fissati a profondità variabili per ogni scomparto, anteriore con deflettore d'aria integrato su tutto il perimetro<br>8 chiavi |
| Dimensioni  | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 2.200 mm<br>Profondità: 1.200 mm  |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 740 mm  |
| Number front doors                                    | 4   |
| Number back doors                                     | 4   |
| Sistema di fissaggio 19"                              | 4 x 11 HE<br>Incluso piano di montaggio di 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore per ogni scomparto, regolabile individualmente e in modo indipendente   |
| Esecuzione  | Compartment Rack, 4 x 11 HE   |

# Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Variante per tetto            | Lamiera del tetto, pezzo unico, con passaggio dei cavi nella parte centrale del tetto su entrambi i lati   |
| Design doors                  | Angolo di apertura della porta max. 130°<br>Incl. chiusura ad aste su 2 punti  |
| Versione con porta posteriore | suddiviso in 4 scomparti, porte aerate   |
| Versione con porta frontale   | suddiviso in 4 scomparti, porte aerate   |
| Esecuzione profili            | Profili da 19" nel Compartment Rack VX IT  |
| Variante fondo                | Telaio di fondo con lamiera di fondo preassemblata, estraibile e chiusa in due parti   |
| Esecuzione per piano/i da 19" | piano da 19" anteriore e posteriore<br>Piano di montaggio da 19" con angolari di montaggio universali, anteriore e posteriore, profondità variabile, passo 12,5 mm, avvitato a sinistra e a destra con i setti divisorii, con deflettori integrati |
| Esecuzione Posizione Profili  | piano da 19" anteriore e posteriore  |
| Nota                          | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione   |
| Materiale di base             | Lamiera d'acciaio  |
| Confezione                    | 1 pz.  |
| Codice tariffa doganale       | 94032080   |
| ETIM 9                        | EC002499   |
| ECLASS 8.0                    | 27180207   |
| Descrizione prodotto          | VX IT Compartment Rack, aerato, 4 scomparti, piano di fissaggio 19" anteriore e posteriore, 4 x 11 HE, LAP: 600x2200x1200 mm, telaio dell'armadio e parti piane: RAL 7035, allestimento interno: RAL 9005  |

# Approvazioni

|             |            |
|-------------|------------|
| Certificati | Superficie |
|-------------|------------|

# Approvazioni

---

Spiegazioni

Dichiarazione del costruttore

Dichiarazione di conformità