

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.450

Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.450 - Guida di sostegno 1 HE, installazione fissa per VX IT, TS IT, TX CableNet

Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.450
Descrizione prodotto	Sistema di foratura laterale per il montaggio di accessori e per l'aerazione di componenti con fuoriuscita d'aria laterale.
Vantaggi	Semplice aggancio nel sistema di foratura dei profili di montaggio da 19" dopo aver regolato le necessarie distanze tra i piani da 19"
Applicazioni tipiche	Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore Per il sostegno di componenti pesanti
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Distance between mounting levels	745 mm
Lunghezza	675 mm
Possibili installazioni	per profilati portanti 19" standard
Indicazioni per il montaggio	La distanza tra i piani da 19" nel VX IT deve essere regolata prima dell'installazione
Capacità di carico	800 N, carico statico
Nota	Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 35 mm
Superficie di appoggio	Larghezza: 35 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT
Confezione	2 pz.
Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	2,02 kg

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	Guide di sostegno fisse PER TS IT - 2PZ 745MM