

DK 5501.625

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.625 - Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19".
Capacità di carico: 25 kg.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5501.625
Esecuzione	polici
Descrizione prodotto	Per il montaggio su telaio da 19".
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 9005
Capacità di carico	25 kg carico superficiale, statico
Nota	Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Profondità: 400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.297
Peso lordo	3.52
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO ₂ eq (Cat B)

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177679061
E-Number Sweden	E7239586
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261