


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.010 Unità di ventilazione

Stato: 11/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.010 - Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TX CableNet

A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi VX IT, TS IT o TE 8000.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.010
Descrizione prodotto	Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.
Applicazioni tipiche	Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	1 unità di ventilazione 2 ventilatori 1 termostato Cavo di allacciamento, senza spina Materiale di fissaggio
Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera)	160/180
Tensione nominale di esercizio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioni	Larghezza: 200 mm Altezza: 59 mm Profondità: 550 mm
Portata del ventilatore (in aspirazione libera)	1514
Possibili installazioni	Nel VX IT con L x P (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 Nel TS IT con L x P: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Nota	Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo
Livello sonoro per ventilatore	37 dB(A)

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT TX CableNet
Range temperatura di esercizio	5 °C...55 °C
Confezione	1 pz.
Peso netto	3,027 kg
Peso lordo	3,3 kg
Codice tariffa doganale	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Descrizione prodotto	DK Unità di ventilazione, da utilizzare nella lamiera del tetto, include 2 ventilatori, espandibile fino a max. 3 ventilatori, LAP: 200x59x550 mm

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK
-------------	--------------------------------