



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025

Unità di ventilazione

Stato: 18/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Unità di ventilazione per VX IT, TS IT, TX CableNet

A seconda della variante, per una ventilazione attiva degli armadi VX IT, TS IT o TE 8000.



Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.025
Descrizione prodotto	Per una aerazione forzata: Opzionale l'ampliamento dell'unità con altri ventilatori.
Applicazioni tipiche	Da utilizzare nella feritoia integrata nel tetto
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	1 unità di ventilazione 2 ventilatori 1 termostato Cavo di allacciamento, senza spina Materiale di fissaggio
Dimensioni	Larghezza: 340 mm Altezza: 59 mm Profondità: 550 mm
Nota	Il livello di pressione sonora indicato si riferisce al primo ventilatore Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT TS IT Larghezza: 800 mm 800 mm 800 mm Profondità: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Confezione	1 pz.
Peso lordo	4,8 kg
Codice tariffa doganale	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Descrizione prodotto	SK Unità di ventilazione, da utilizzare nella lamiera del tetto, include 2 ventilatori, espandibile fino a max. 6 ventilatori, LAP: 340x59x550 mm

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità UK
-------------	--------------------------------