

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.325 Cassetti

Stato: 23/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.325 - Cassetti per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Muniti di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.325
Descrizione prodotto	Da fissare frontalmente sui profilati da 482,6 mm (19"). Munito di copertura e guide telescopiche, è ideale per riporre istruzioni di funzionamento, documenti di programmazione e piccoli attrezzi. La variante più piccola a 2 unità d'altezza (HE) è adatta per il montaggio all'interno di un telaio girevole.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 9005
Parti incluse nella fornitura	Completamento montato Chiusura di sicurezza 12321
Profondità utile	419 mm
Larghezza utile	411 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7,785 kg
Peso lordo	8,195 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	DK cassetto estraibile fissaggio 19" 2HE profondità 427MM