


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550 Lamiera di fondo

Stato: 22/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.550 - Lamiera di fondo per TS IT, TX CableNet

La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra. Il set lamiera di fondo è utilizzato per coprire completamente l'apertura del fondo.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5502.550
Esecuzione	Lamiera di fondo senza fori di aerazione, con lamiera scorrevole, in più parti
Descrizione prodotto	La compensazione di potenziale avviene tramite l'installazione degli elementi di fissaggio e i punti di messa a terra. Lamiera di fondo: per coprire completamente l'apertura sul fondo. Moduli lamiera di fondo: scelta dei moduli in base all'applicazione.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Adatti per	Tipo di contenitore: TS IT TX CableNet Larghezza: 800 mm Profondità: 1.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	7,94 kg
Peso lordo	8,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC002620

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189261

Descrizione prodotto

DK Set di lamiere di fondo, moduli del fondo ciechi, con inserto scorrevole, in più parti, LxP: 800x1000 mm, per TS IT, TX CableNet, lamiera d'acciaio, zincata