


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5503.131

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 19/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5503.131 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con telaio di montaggio da 19"

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5503.131
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Allestimento interno: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180° Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Tetto, pezzo singolo, cieca Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate) Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 800 mm
Unità di altezza	24 HE
Unità di altezza	24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	147 mm / 105 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	545 mm
Design doors	cieco, IP 55
Esecuzione per piano/i da 19"	Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico	15.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate

Caratteristiche

Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	82,7 kg
Peso lordo	87 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 1200 x 800 mm, 24 HE, IP 55

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità