

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5509.151

## Armadi di rete/server TS IT

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5509.151 - Armadi di rete/server TS IT premontato con porta trasparente e telaio di montaggio da 19"

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Equipaggiamento funzionale e premontaggio inclusi. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19", capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure.

## Caratteristiche

|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice prodotto | DK 5509.151  |
| Materiale       | Lamiera d'acciaio<br>Alluminio<br>Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio<br>Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio<br>Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica<br>Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm |
| Superficie      | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione<br>Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione<br>Porte, tetto e pareti laterali: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere  |
| General colour  | RAL 7035   |
| Colore          | Telaio e parti metalliche: RAL 7035<br>Allestimento interno, zoccolo: RAL 9005   |

# Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Parti incluse nella fornitura | <p>Telaio dell'armadio TS 8 con porte, tetto, zoccolo e pareti laterali</p> <p>Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°</p> <p>Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità</p> <p>Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.</p> <p>Accessori di allacciamento per la compensazione del potenziale con punto di messa a terra centrale (premontati)</p> <p>12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)</p> <p>50 viti torx, conduttive (fornite non montate)</p> <p>Cornice di fondo</p> <p>Lamiera del fondo modulare montata frontalmente come flangia di copertura</p> <p>Sistema zoccolo VX, 100 mm, aerato</p> <p>Flange e angolari dello zoccolo, laterali, avvitati</p> <p>Flange per zoccolo, anteriori e posteriori, e tappi di copertura angolari e di accoppiamento forniti non montati</p> <p>Pareti laterali, monopezzo, con serratura</p> <p>4 piedini di livellamento M12, incluso adattatore per zoccolo (forniti non montati)</p> <p>4 supporti di fissaggio arrivo cavi (testa a martello) per piano di montaggio esterno, ideali per armadi profondi (forniti non montati)</p> <p>10 staffe guidacavi in metallo, 125 x 65 mm (fornite non montate)</p> <p>Pallet IPPC</p> <p>Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione</p> <p>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180°</p> |
| Dimensioni                    | <p>Larghezza: 800 mm</p> <p>Altezza: 2.000 mm</p> <p>Profondità: 1.000 mm</p>  |
| Unità di altezza              | 42 HE  |
| Unità di altezza              | 42 HE  |
| Altezza incl. zoccolo         | 2.100 mm   |

## Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore  | 87 mm / 165 mm   |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 745 mm   |
| Esecuzione per piano/i da 19"                         | Telaio di montaggio 482,6 mm (19")   |
| Capacità di carico                                    | 15.000 N   |
| Nota  | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione   |
| Materiale di base                                     | Lamiera d'acciaio  |
| Confezione  | 1 pz.  |
| Peso netto  | 163 kg   |
| Peso lordo  | 172 kg   |
| Codice tariffa doganale                               | 94032080   |
| ETIM 9  | EC002499   |
| ECLASS 8.0  | 27180207   |
| Descrizione prodotto                                  | TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2000 x 1000 mm, 42 HE, premontato |

## Approvazioni

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed)          |
| Certificati  | Superficie                  |
| Spiegazioni  | Dichiarazione di conformità |