


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.131

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.131 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con telaio di montaggio da 19"

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Caratteristiche

| | |
|-----------------|---|
| Codice prodotto | DK 5512.131 |
| Materiale | Lamiera d'acciaio Alluminio Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di sicurezza spessore 3 mm |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Allestimento interno: RAL 9005 |

Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Parti incluse nella fornitura | Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180° Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Tetto, pezzo singolo, cieca Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate) Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC |
| Dimensioni | Larghezza: 800 mm Altezza: 2.200 mm Profondità: 800 mm |
| Unità di altezza | 47 HE |
| Unità di altezza | 47 HE |
| Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore | 147 mm / 105 mm |
| Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna | 545 mm |
| Design doors | cieco, IP 55 |
| Esecuzione per piano/i da 19" | Telaio di montaggio 482,6 mm (19") |
| Capacità di carico | 15.000 N |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Nota | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio |
| Materiale di base | Alluminio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 110 kg |
| Peso lordo | 120 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrizione prodotto | TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE, IP 55 |

Approvazioni

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Certificati | Superficie Grado di protezione |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |