


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.141

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 21/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.141 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, con telaio di montaggio da 19"

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con telaio di montaggio da 19" con capacità di carico fino a 1.500 kg, disponibile in varie misure.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5512.141
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio Porta trasparente: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035 Allestimento interno: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	<p>Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto</p> <p>Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180°</p> <p>Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E</p> <p>Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità</p> <p>Distanziali, altezza 50 mm, per il sollevamento di una lamiera a soffitto attraverso l'apertura del ventilatore, per la ventilazione passiva (fornitura sciolta). Non necessario per le versioni senza apertura.</p> <p>Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra</p> <p>12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati)</p> <p>50 viti torx, conduttive (fornite non montate)</p> <p>Pallet IPPC</p> <p>Tetto, in più parti, asportabile, con ingresso cavi laterale e feritoia coperta per unità di ventilazione</p> <p>Porta posteriore in lamiera d'acciaio, cieca, a due battenti verticali, cerniere a 180°</p>
Dimensioni	<p>Larghezza: 800 mm</p> <p>Altezza: 2.200 mm</p> <p>Profondità: 800 mm</p>
Unità di altezza	47 HE
Unità di altezza	47 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	147 mm / 105 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	545 mm
Design doors	senza fori di aerazione
Esecuzione per piano/i da 19"	Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico	15.000 N
Nota	L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.

Caratteristiche

Peso netto	112,5 kg
Peso lordo	118,5 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descrizione prodotto	TS IT, telaio di montaggio 19", porta trasparente, LxAxP 800 x 2200 x 800 mm, 47 HE

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità