


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5525.790

## Armadi di rete/server TS IT

Stato: 1/02/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5525.790 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, armadio vuoto

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Disponibile senza allestimento interno da 19" (armadio vuoto configurabile in modo personalizzato) in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

## Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5525.790
Materiale	Lamiera d'acciaio Alluminio
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta trasparente anteriore con cornice in alluminio (180°) Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Tetto, pezzo singolo, cieca Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate) Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttrive (fornite non montate) Pallet IPPC
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 600 mm

## Caratteristiche

Design doors	cieco, IP 55
Esecuzione per piano/i da 19"	senza allestimento 19"
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate
Nota	<p>L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione</p> <p>In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio</p>
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	44
Peso lordo	45
EAN	4028177703513
E-Number Sweden	E7239932
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità