Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5526.131 Armadi di rete/server TS IT

Stato: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



DK 5526.131 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, con telaio di montaggio da 19"

TS IT, chiuso, per sistema di climatizzazione diretta degli armadi. Allestimento interno da 19" con profilati portanti da 19" a profondità regolabile, con una capacità di carico fino a 1500 kg, disponibile in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Caratteristiche

Codice prodotto	DK 5526.131
Materiale	Lamiera d'acciaio
	Alluminio
	Porta trasparente con cornice in alluminio, lastra di vetro di
	sicurezza spessore 3 mm
Superficie	Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione
	Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione
	Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a
	polvere
General colour	RAL 7035
Colore	Telaio e parti metalliche: RAL 7035
	Allestimento interno: RAL 9005

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta anteriore trasparente con cornice in alluminio, cerniere 180° Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Tetto, pezzo singolo, cieca Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione Due telai di montaggio da 482,6 mm (19"), anteriore e posteriore, regolabili in profondità Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate) Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.200 mm Profondità: 600 mm
Unità di altezza	24 HE
Unità di altezza	24 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	84 mm / 168 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	345 mm
Design doors	cieco, IP 55
Esecuzione per piano/i da 19"	Telaio di montaggio 482,6 mm (19")
Capacità di carico	15.000 N
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

luogo di installazione In caso di armadi con altezza	rta può variare in funzione del tipo e del
Materiale di base Alluminio	a e profondità di 2000 x 1200 mm / 200 mm, le pareti laterali idonee sono vengono fornite già montate
Confezione 1 pz.	
Peso netto 63.8	
Peso lordo 65.8	
EAN 4028177706361	
E-Number Sweden E7239850	
ETIM 9 EC002499	
ECLASS 8.0 27180207	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025