

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5531.790

Armadi di rete/server TS IT

Stato: 26/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5531.790 - Armadi di rete/server TS IT con porta trasparente, IP 55, armadio vuoto

TS IT, chiuso, per la climatizzazione diretta degli armadi. Disponibile senza allestimento interno da 19" (armadio vuoto configurabile in modo personalizzato) in varie misure e con grado di protezione fino a IP 55.

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|---|
| Codice prodotto | DK 5531.790 |
| Materiale | Lamiera d'acciaio Alluminio |
| Superficie | Telaio dell'armadio: trattamento di fondo ad immersione Allestimento interno: trattamento di fondo ad immersione Porte, tetto: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere |
| General colour | RAL 7035 |
| Colore | Telaio e parti metalliche: RAL 7035 |
| Parti incluse nella fornitura | Telaio dell'armadio TS 8 con porte e tetto Porta trasparente anteriore con cornice in alluminio (180°) Porta in lamiera d'acciaio posteriore, cerniere a 180° Chiusura anteriore e posteriore: maniglia Comfort predisposta per inserti cilindrici e chiusura di sicurezza 3524 E Tetto, pezzo singolo, cieca Profilato base con lamiera di fondo, in più parti, senza fori di aerazione Guarnizione di accoppiamento ed inserto per lamiere di fondo (parti fornite non montate) Accessori di allacciamento (forniti non montati) per la compensazione del potenziale, con punto di messa a terra 12 x fastener 19" da 1 HE, contatto elettrico (non montati) 50 viti torx, conduttive (fornite non montate) Pallet IPPC |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm Altezza: 2.200 mm Profondità: 800 mm |

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Design doors | cieco, IP 55 |
| Esecuzione per piano/i da 19" | senza allestimento 19" |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55 solo in combinazione con guarnizione di accoppiamento o pareti laterali avvitate |
| Nota | L'angolo di apertura della porta può variare in funzione del tipo e del luogo di installazione In caso di armadi con altezza e profondità di 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm, le pareti laterali idonee sono disponibili come optional e vengono fornite già montate sull'armadio |
| Materiale di base | Alluminio |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 86,8 kg |
| Peso lordo | 91,4 kg |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descrizione prodotto | TS IT, senza allestimento 19", porta trasparente, LxAxP 600 x 2200 x 800 mm, 47 HE, IP 55 |

Approvazioni

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL (listed) |
| Certificati | Superficie Grado di protezione |
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità |