

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5831.500 Armadio SE 8

Stato: 21/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5831.500 - Armadio SE 8

Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a 1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.



## Caratteristiche

|                 |  |
|-----------------|--|
| Codice prodotto | SE 5831.500  |
| Materiale       | Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm<br>Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm<br>Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm<br>Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm |
| Superficie      | Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a immersione, verniciatura a polvere, bucciata<br>Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate   |
| Colore          | RAL 7035   |

# Caratteristiche

|  |   |
|--|---|
| Parti incluse nella fornitura            | Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto<br>Porta/e<br>Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra<br>Piastra di montaggio<br>Lamiere di fondo<br>Parete posteriore asportabile<br>Chiusura: doppio pettine 3 mm<br>2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm<br>Parete posteriore monopezzo |
| Dimensioni                               | Larghezza: 800 mm<br>Altezza: 1.800 mm<br>Profondità: 400 mm  |
| Dimensioni piastra di montaggio (L x A)  | 699 mm x 1.696 mm   |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 55   |
| Grado di protezione NEMA                 | NEMA 12<br>NEMA 3R  |
| Codice IK                                | IK10  |
| Numero di porte                          | 1   |
| Materiale di base                        | Lamiere d'acciaio   |
| Confezione                               | 1 pz.   |
| Peso netto                               | 118 kg  |
| Peso lordo                               | 119,4 kg  |
| Codice tariffa doganale                  | 94032080  |
| ECLASS 8.0                               | 27180101  |
| Descrizione prodotto                     | SE Armadio 800X1800X400 mm Ral 7035   |

## Approvazioni

# Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità UK