Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5841.500 Armadio SE 8

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SE 5841.500 - Armadio SE 8

Armadio stand-alone in lamiera d'acciaio con telaio stabile, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con telaio sagomato. Allestimento interno perfettamente compatibile con la serie TS 8, con conseguente integrazione di tutti i prodotti TS 8. Larghezze armadio da 600 a1800 mm. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.



Caratteristiche

SE 5841.500
Contenitore: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm
Parete posteriore: Lamiera d'acciaio, 1,5 mm Lamiere di fondo: lamiera di acciaio spessore 1,5 mm
Contenitore, porta e parete posteriore: trattamento di fondo a
immersione, verniciatura a polvere, bucciata
Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
RAL 7035

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto
	Porta/e
	Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra,
	reversibile a sinistra
	Piastra di montaggio
	Lamiere di fondo
	Parete posteriore asportabile
	Chiusura: doppio pettine 3 mm
	2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
	Parete posteriore monopezzo
Dimensioni	Larghezza: 1.200 mm
	Altezza: 1.800 mm
	Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	1.099 mm x 1.696 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 12
	NEMA 3R
Codice IK	IK10
Numero di porte	2
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	168.5
Peso lordo	173.5
EAN	4028177666498
E-Number Sweden	E3404390
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025