

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.600 Armadio VX SE

Stato: 17/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.600 - Armadio VX SE Acciaio inox

Armadio monoblocco in acciaio inox con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Larghezza armadi da 600 a 1200 mm. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate.



Caratteristiche

Codice prodotto	SE 5850.600
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Lamiere di fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Contenitore, porta e parete posteriore: lucidatura lineare, grana 400 Lamiere di fondo: non verniciata Piastra di montaggio: zincata

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Gli armadi monoporta sono forniti con battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Lamiere di fondo Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	499 mm x 1.496 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55
Grado di protezione NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
Codice IK	IK10
Numero di porte	1
Nota	A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox 2486.400.
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione	1 pz.
Peso netto	86,7 kg
Peso lordo	87,6 kg
Codice tariffa doganale	94032080

Caratteristiche

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	VX SE Monoblocco LXAXP 600X1800X400 mm, Inox 304 con Piastra di Montaggio, Porta Singola

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK PCF-declaration