


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5850.680 Armadio VX SE

Stato: 4/05/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5850.680 - Armadio VX SE IP 66/NEMA 4X

Armadio monoblocco in acciaio inox con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate. Maggiore grado di protezione fino a IP 66/NEMA 4X.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SE 5850.680
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400 Piastra di montaggio: zincata Fondo: lucido

# Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Fondo, flange ingresso cavi Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.600 mm Profondità: 400 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	499 mm x 1.496 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Codice IK	IK10
Numero di porte	1
Nota	A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox 2486.400.
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione	1 pz.
Peso netto	92,4 kg
Peso lordo	94,4 kg

## Caratteristiche

---

Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Descrizione prodotto	VX SE Monoblocco LXAXP 600X1600X400 mm, Inox 304 IP 66 NEMA 4X con Piastra di Montaggio, Porta Singola

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK PCF-declaration