


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5852.580

## Aradio SE 8

Stato: 23/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

# SE 5852.580 - Armadio SE 8 IP 66/NEMA 4X

Maggiore grado di protezione grazie a IP 66 / NEMA 4X. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SE 5852.580
Descrizione prodotto	L'armadio singolo monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l'allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400 Piastra di montaggio: zincata Fondo: lucido
Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Fondo, cieco Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.696 mm

## Caratteristiche

---

Grado di protezione IP secondo EN IP 66  
60 529

---

Grado di protezione NEMA NEMA 4X  
NEMA 3R

---

Nota A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciaio inox.

---

Materiale di base Acciaio inox

---

Confezione 1 pz.

---

Peso netto 126

---

Peso lordo 132

---

Codice tariffa doganale 94032080

---

EAN 4028177696754

---

ECLASS 8.0 27180101

## Approvazioni

---

Approvazioni UL + C-UL (listed)

---

Spiegazioni Dichiarazione di conformità  
Dichiarazione di conformità UK