## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SE 5853.680 Armadio VX SE

Stato: 25/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### SE 5853.680 - Armadio VX SE IP 66/NEMA 4X

Armadio monoblocco in acciaio inox con telaio portante, due piani di montaggio integrati, parete posteriore avvitata e porta. Tetto e pareti laterali sono costituiti da un unico pezzo con struttura sagomata. Compatibilità totale con il sistema di armadi modulari VX25. Maggiore efficienza in quanto le pareti laterali non devono essere montate. Maggiore grado di protezione fino a IP 66/ NEMA 4X.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	SE 5853.680
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura
	lineare esterna
	Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare
	esterna
	Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura
	lineare esterna
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
	Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie	Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400
	Piastra di montaggio: zincata
	Fondo: lucido

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Fondo, flange ingresso cavi Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio 18 x 39 mm
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 600 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.896 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3X Type 3R Type 3RX Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
Codice IK	IK10
Numero di porte	1
Nota	A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox 2486.400.
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Confezione	1 pz.
Peso netto	149
Peso lordo	153

© Rittal 2025

3

### Caratteristiche

EAN	4028177959392
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Certificati	Superficie Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025