

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6013.000

Leggio a mollettone

Stato: 10/02/2026 (Fonte: ittal.com/it-it)



CP 6013.000 - Leggio a mollettone

L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale, set di maniglie.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6013.000
Descrizione prodotto	L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale.
Funzionamento	Predisposta per il montaggio sul lato destro, reversibile a sinistra invertendo i morsetti di fissaggio
Materiale	Leggio a mollettone: Lamiera d'acciaio Morsetto di fissaggio: alluminio
Superficie	Morsetto: anodizzato naturale
Colore	RAL 7035
Nota	A seconda dell'applicazione è necessaria un'altra tipologia di maniglia. Per il fissaggio al contenitore, il telaio tubolare deve essere lungo \geq 200 mm, con Ø 20 mm o Ø 25 mm.
Dimensioni	Larghezza: 225 mm Altezza: 315 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.84
Peso lordo	0.889
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177118218
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27189267