

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6013.000 Leggio a mollettone

Stato: 10/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6013.000 - Leggio a mollettone

L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale, set di maniglie.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6013.000
Descrizione prodotto	L'ideale collocazione per istruzioni d'uso o schemi elettrici (in formato DIN A4) nella posizione di lettura ottimale.
Funzionamento	Predisposta per il montaggio sul lato destro, reversibile a sinistra invertendo i morsetti di fissaggio
Materiale	Leggio a mollettone: Lamiera d'acciaio Morsetto di fissaggio: alluminio
Superficie	Morsetto: anodizzato naturale
Colore	RAL 7035
Nota	A seconda dell'applicazione è necessaria un'altra tipologia di maniglia. Per il fissaggio al contenitore, il telaio tubolare deve essere lungo \geq 200 mm, con \varnothing 20 mm o \varnothing 25 mm.
Dimensioni	Larghezza: 225 mm Altezza: 315 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,84 kg
Peso lordo	0,889 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27189267
Descrizione prodotto	CP Leggio a Mollettone