


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6052.000

Staffa raccogliocavi

Stato: 21/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6052.000 - Staffa raccoglicavi

Da installare nei contenitori di comando con attacco braccio portante Ø 130 mm o 120 x 65 mm, fissaggio dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi o fascette serracavi.



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6052.000
Descrizione prodotto	Raccolta dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi, fascette serracavi 2597.000 o normali fascette serracavi.
Applicazioni tipiche	Da installare nei contenitori di comando con dima di foratura 120 x 65 mm oppure Ø 130 mm
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Profili a C e viti di fissaggio
Nota	Altezza della squadretta = 25 mm con profilo portante a C 40 mm, premontato.
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,146 kg
Peso lordo	0,156 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73182900
ETIM 9	EC000322

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400604

Descrizione prodotto

CP Squadretta X Raccolta Cavi