
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





CP 6052.000 Staffa raccoglicavi

Stato: 16/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6052.000 - Staffa raccoglicavi

Da installare nei contenitori di comando con attacco braccio portante Ø 130 mm o 120 x 65 mm, fissaggio dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi o fascette serracavi.



Caratteristiche

| Codice prodotto | CP 6052.000 |
|--------------------------------|--|
| Descrizione prodotto | Raccolta dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi, fascette serracavi 2597.000 o normali fascette serracavi. |
| Applicazioni tipiche | Da installare nei contenitori di comando con dima di foratura 120 x 65 mm oppure Ø 130 mm |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Superficie | Zincato |
| Parti incluse nella fornitura | Profili a C e viti di fissaggio |
| Nota | Altezza della squadretta = 25 mm con profilo portante a C 40 mm, premontato. |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.146 |
| Peso lordo | 0.156 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73182900 |
| EAN | 4028177188273 |
| | |

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC000322 | |
|------------|----------|--|
| ECLASS 8.0 | 27400604 | |

© Rittal 2025 3