


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500 Piedistallo, aperto

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6106.500 - Piedistallo, aperto

Piedistallo aperto per il passaggio dei cavi in un secondo tempo, con connettori precablati.



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6106.500
Descrizione prodotto	L'alternativa compatta, saldata, per il piedistallo completo. Per il passaggio dei cavi in un secondo tempo, con connettori precablati.
Materiale	Acciaio
Superficie	Verniciati
Colore	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Capacità di carico (statico)	40 kg
Dimensioni	Altezza: 1.095 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	22.5

Caratteristiche

Peso lordo	22.691
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098
EAN	4028177698468
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604