

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Ruote pivotanti doppie

Stato: 7/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Ruote pivotanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6148.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero con superficie di rotolamento grigia
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivotanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: TS IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor	85 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente	750 N
Adatto per nr. d'ord.	6106.200 6106.300
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,115 kg
Peso lordo	1,293 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002621

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27189262

Descrizione prodotto

CP Ruote Pivottanti Doppie, 2 con/ Senza Fermo, Carico Statico per Ruota 75 Kg