

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6148.000

## Ruote pivotanti doppie

Stato: 21/04/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6148.000 - Ruote pivotanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

## Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6148.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero con superficie di rotolamento grigia
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivotanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: TS IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor	85 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente	750 N
Adatto per nr. d'ord.	6106.200 6106.300
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,115 kg
Peso lordo	1,293 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002621

# Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27189262

---

Descrizione prodotto

CP Ruote Pivottanti Doppie, 2 con/ Senza Fermo, Carico Statico per Ruota 75 Kg