## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6148.000 Ruote pivottanti doppie

Stato: 28/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## CP 6148.000 - Ruote pivottanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6148.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero con superficie di rotolamento grigia
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: TS IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: TP basamenti Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller
Clearande floor	85 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente	750 N
Adatto per nr. d'ord.	Standfuß 6106.200 Standfuß 6106.300
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	1.115
Peso lordo	1.293
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177206007

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

E-Number Sweden	E7239728	
ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3