Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Ruote pivottanti doppie

Stato: 31/10/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

CP 6148.000 - Ruote pivottanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6148.000
Descrizione prodotto	Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.
Colore	Nero con superficie di rotolamento grigia
Parti incluse nella fornitura	4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto. Materiale di fissaggio
Adatti per	Tipo di contenitore: VX Tipo di contenitore: VX IT Tipo di contenitore: TS Tipo di contenitore: TS IT Tipo di contenitore: VX SE Tipo di contenitore: CX Tipo di contenitore: PC Tipo di contenitore: Pulpito compatto in acciaio inox Tipo di contenitore: IW Tipo di contenitore: Data Rack Tipo di contenitore: Chiller Blue e+ Tipo di contenitore: Chiller VX25 TopTherm
Clearande floor	85 mm
Capacità di carico (statico) massima per componente	750 N
Adatto per nr. d'ord.	6106.200 6106.300
Dimensioni	Filettatura: M12 x 20
Confezione	4 pz.
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2026

Caratteristiche

Descrizione prodotto	CP Ruote Pivottanti Doppie, 2 con/ Senza Fermo, Carico Statico per Ruota 75 Kg