Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6206.110 Profilato portante CP 60

Stato: 28/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6206.110 - Profilato portante CP 60 aperto

Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Profilo aperto, richiudibile con l'apposita copertura che agevola l'accesso in caso di interventi di manutenzione e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore. Con elementi tenditori per una maggiore portata.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6206.110
Descrizione prodotto	Fissaggio agli elementi di giunzione tramite 4 viti autofilettanti nell'apposita scanalatura interna. Il profilato può essere tagliato su misura senza necessità di eseguire filettature. Canalina portacavi aperta, richiudibile con l'apposito profilato di copertura, che agevola l'accesso in caso di interventi di assistenza e consente l'inserimento di cavi precablati dotati di connettore.
Materiale	Profilato portante: profilo in alluminio estruso Morsetti a tirante: acciaio Profilato di copertura: plastica
Colore	Profilato portante: RAL 7035 Copertura: RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Profilato portante Morsetti a tirante per aumentare la stabilità Coperchio con inserzione a scatto
Lunghezza	1.000 mm
Dimensioni	Lunghezza: 1.000 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	5.5
Peso lordo	5.62
Codice tariffa doganale	76042990
EAN	4028177701915
ETIM 9	EC000882

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27400556

© Rittal 2025 3