Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6315.400

Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Stato: 19/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6315.400 - Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55



Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6315.400
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
	Listelli per l'impugnatura: alluminio
	Frontale: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
	Tappi di copertura: similare RAL 7024

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile Impugnature laterali e tappi di chiusura Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS	
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 500 mm Profondità: 210 mm	
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55	
Esecuzione	Accesso di servizio dal fronte	
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserti di chiusura 41 mm, esecuzione C, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione C	
Materiale di base	Alluminio	
Informazioni sul nr. d'ord.	piastra di montaggio idonea 5050.438 con sacchetto accessori 5050.507	
Chiusura	Esecuzione della chiusura: nottolino di chiusura a falce Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	13.374	
Peso lordo	14.078	
Codice tariffa doganale	94032080	
EAN	4028177693968	
ECLASS 8.0	27180505	

© Rittal 2025 3

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025