# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6315.450

# Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 6315.450 - Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità anteriore, frontale in alluminio, facilmente rimovibile per la lavorazione, grado di protezione IP55.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 6315.450
Esecuzione	Attacco, raccordo Ø 130 mm
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
	Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano
	iniettato
	Frontale: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
	Tappi di copertura: similare RAL 7024

© Rittal 2025 2

## Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm  Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile  Impugnature laterali con tappi di chiusura  Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura  Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 500 mm Profondità: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Esecuzione	Accesso di servizio dal fronte
Codice IK	IK08
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore  Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare  Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A  Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Informazioni sul nr. d'ord.	piastra di montaggio idonea 5051.375 con sacchetto accessori 5051.300
Confezione	1 pz.
Peso netto	13
Peso lordo	13.2
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,6 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 3

## Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177923201
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025