Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6320.150

Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 6320.150 - Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP55.







Caratteristiche

Codice prodotto	AX 6320.150
Esecuzione	Attacco, raccordo Ø 130 mm
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
	Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano
	iniettato
	Frontale: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Frontale: anodizzato naturale
	Tappi di copertura: similare RAL 7024

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile Impugnature laterali con tappi di chiusura Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 650 mm Altezza: 450 mm Profondità: 155 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Codice IK	IK08
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 2 mm, esecuzione A Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	13.25
Peso Iordo	13.7
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177977419
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità
	Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 4