

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Contenitore di comando per monitor
TFT fino a 24"

Stato: 24/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6321.000 - Contenitore di comando per monitor TFT fino a 24"

Attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6321.000
Esecuzione	Finestra d'ispezione: lastra di vetro di sicurezza
Descrizione prodotto	Adatto per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio, con diagonale fino a 24", formati di visualizzazione 16:9/16:10
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza Supporto monitor: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Tappi di copertura: similare RAL 7024
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Vetro di ispezione Supporto per monitor con attacco VESA 75/100 Impugnature laterali e tappi di chiusura Porta posteriore, incernierata a destra Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 650 mm Altezza: 450 mm Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65

Caratteristiche

Numero di chiusure	1
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione B
Materiale di base	Alluminio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	16,468 kg
Peso lordo	17,335 kg
Codice tariffa doganale	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Descrizione prodotto	CP Contenitore di comando per TFT da tavolo fino a 24", LxAxP: 650 x 450 x 155 mm, lamiera d'acciaio, listelli d'impugnatura in alluminio

Approvazioni

Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK
-------------	---------------------------------------------------------------