# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 6321.050

# Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Stato: 31/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 6321.050 - Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Contenitore di comando per monitor fino a 24", lamiera d'acciaio, con attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 6321.050
Descrizione prodotto	Adatto per monitor con diagonale fino a 24", formati di visualizzazione 16:9/16:10
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio
	Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato
	Listelli per l'impugnatura: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
	Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza
	Supporto monitor: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
	Tappi di copertura: similare RAL 7024

© Rittal 2025

## Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta, feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm  Vetro di ispezione  Supporto per monitor con attacco VESA 75/100  Impugnature laterali e tappi di chiusura  Porta posteriore, incernierata a destra  Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm  Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura
Dimensioni	Larghezza: 650 mm Altezza: 450 mm Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Numero di chiusure	2
Codice IK	IK08
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore  Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare  Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	15.66
Peso lordo	15.8

© Rittal 2025

3

## Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177923249
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità

© Rittal 2025