



# SM 6446.030 - Tastiera da incasso 19"/4 HE con touchpad integrato

Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio.



## Caratteristiche

Codice prodotto	SM 6446.030
Descrizione prodotto	Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio. I tasti a corsa breve sono facilmente riconoscibili per il loro rilievo rotondeggiante, necessitano di poca forza di attuazione e offrono un buon effetto tattile.
Vantaggi	Il tastierino numerico separato consente la rapida immissione dei dati Superficie chiusa e lavabile Elevata resistenza meccanica e chimica secondo DIN 42 115
Materiale	Frontale: alluminio
Parti incluse nella fornitura	Cavo di connessione a USB, lunghezza 1,8 m Guarnizione Dima di foratura Materiale di fissaggio per superfici
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 177 mm Profondità: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

# Caratteristiche

Interfacce	1 x USB
Number keys	105
Layout	tedesco
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 milioni di operazioni
Dimensioni	Filettatura: M5 Lunghezza filettatura: 20 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...90 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65 (anteriore, chiusa)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,44 kg
Peso lordo	1,82 kg
Codice tariffa doganale	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	SM Tastiera 19"/4HE Layout Tedesco

# Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità