


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6446.030

Tastiera da incasso 19"/4 HE

Stato: 15/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6446.030 - Tastiera da incasso 19"/4 HE con touchpad integrato

Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio.



Caratteristiche

Codice prodotto	SM 6446.030
Descrizione prodotto	Il touchpad integrato rende inutile l'installazione supplementare di un mouse con grado di protezione adeguato, riducendo pertanto le operazioni di cablaggio. I tasti a corsa breve sono facilmente riconoscibili per il loro rilievo rotondeggiante, necessitano di poca forza di attuazione e offrono un buon effetto tattile.
Vantaggi	Il tastierino numerico separato consente la rapida immissione dei dati Superficie chiusa e lavabile Elevata resistenza meccanica e chimica secondo DIN 42 115
Materiale	Frontale: alluminio
Parti incluse nella fornitura	Cavo di connessione a USB, lunghezza 1,8 m Guarnizione Dima di foratura Materiale di fissaggio per superfici
Dimensioni	Larghezza: 482,6 mm Altezza: 177 mm Profondità: 30 mm
Number keys	2,6 N
Number keys	0,3 mm

Caratteristiche

Interfacce	1 x USB
Number keys	105
Layout	tedesco
Resolution capacitive touchpad	40 pixels/mm
Lifetime	3 milioni di operazioni
Dimensioni	Filettatura: M5 Lunghezza filettatura: 20 mm
Range temperatura di esercizio	-40 °C...90 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65 (anteriore, chiusa)
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,44 kg
Peso lordo	1,82 kg
Codice tariffa doganale	84716060
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descrizione prodotto	SM Tastiera 19"/4HE Layout Tedesco

Approvazioni

Spiegazioni

Dichiarazione di conformità