## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SM 6450.010 Monitor TFT

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SM 6450.010 - Monitor TFT

Varianti di montaggio per superfici piane e per contenitori di comando.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	SM 6450.010
Esecuzione	senza touch screen
Descrizione prodotto	Installabili su superfici piane e contenitori di comando.
Vantaggi	Esecuzione con materiali pregiati per applicazioni industriali Riduzione delle operazioni di montaggio grazie al telaio frontale incorporato Non richiede alcun sistema di ventilazione supplementare Profondità di montaggio ridotta (45 mm)
Materiale	Pannello frontale: alluminio
Superficie	Verniciatura a polvere
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Guarnizione Dadi esagonali (per il montaggio su superfici piane) Cavo VGA Perni filettati M5, montaggio posteriore Varianti touch anche con cavo di allacciamento integrato e unità CD-ROM Con vetro di protezione antiriflesso
Dimensioni	Larghezza: 430 mm Altezza: 343 mm
Interfacce	VGA (D-SUB HD 15 poli) DVI-D
Range temperatura di esercizio	0 °C50 °C
Range di temperatura stoccaggio	-40 °C85 °C
Luminosità display	400 cd/m²
Contrasto	700 : 1
Diagonale	15"

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Tempo di funzionamento	50.000 h
On Screen Display (OSD)	Tasti di funzionamento sul retro
Reading angle left/right	80 °
Risoluzione monitor	1024 x 768 Pixel
Potenza nominale assorbita Pel	in CC: 15 W
H-Sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Numero colori	16,7
Risoluzione controller	VGA
	SVGA
	XGA
Confezione	1 pz.
Peso netto	6.4
Peso lordo	6.52
Codice tariffa doganale	85286200
EAN	4028177389991
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# Approvazioni

ichiarazione di conformità
----------------------------

© Rittal 2025 3