Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000 Contenitori di comando a portina

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



CP 6538.000 - Contenitori di comando a portina

Contenitore di comando a portina, lamiera d'acciaio con listelli per impugnatura in alluminio. Apertura della porta nella parete anteriore. Grado di protezione IP 55. Feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante CP-L, Ø 130 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	CP 6538.000
Materiale	Contenitore e porta: lamiera d'acciaio
	Listelli per l'impugnatura: alluminio
	Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione,
	verniciatura a polvere esterna, bucciata
	Listelli per l'impugnatura: verniciatura a polvere
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035
	Listelli per l'impugnatura e tappi di chiusura terminali RAL 5018
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio
	portante CP-L, Ø 130 mm
	Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
	Portina con cornice di tenuta
	Impugnature laterali e tappi di chiusura
Dimensioni	Larghezza: 400 mm
	Altezza: 400 mm
	Profondità: 180 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite
	rotazione del contenitore
Materiale di base	Alluminio
Confezione	1 pz.
Peso netto	9.099
Peso lordo	9.578
Codice tariffa doganale	94032080

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

EAN	4028177186309
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3